ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	160 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,25 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	34 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Ширина тела	34 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392

Номер заказа 00030733

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH