

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teberbírás 4 km/h-nál | 200 kg |
| Rozsdamentes | ✓ |
| Statikus teherbírás | 400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 155 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 0,781 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy, rozsdamentes |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 102,5 mm |
| Körbeforgás | 205 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvénny típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

