INFORMACJE O PRODUKCIE

ZETA

4688ITP250P63

EAN 4031582030532



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Zeta
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	800 kg
Nośność przy 6 km/h	640 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	290 mm
Szerokość całkowita	117 mm
Waga całkowita	3,75 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
Kolor	pasywowany na niebiesko

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	55 mm
Szerokość korpusu	55 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	117 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4688ITP250P63

EAN 4031582030532

Numer zamówienia 00804220

Rysunki produktu





