

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер заказа 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ● ●

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	960 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	800 kg
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	9,8 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
	мягкий
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Черный (аналог RAL9005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	300 mm
Ширина Протектор	85 mm
Диаметр отверстия Ось	30 mm
Длина хаба	90 mm
Ширина тела	85 mm
Твердость Протектор (A)	67 Береговая A

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер заказа 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

