

ZETA REVERSE

468SITP160P63

EAN 4031582398281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta reverse
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	800 kg
Portata a 6 km/h	640 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	3,26 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, molto pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	135 mm
Ingombro di piroettamento	270 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ZETA REVERSE

468SITP160P63

EAN 4031582398281

Numero d'ordine 00860883

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

