

# AGILA

2475PJI050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582301694

Numer zamówienia 00004475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Hamulec koła            |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                                    |
| Nośność statyczne              | 80 kg                                    |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 72 mm                                    |
| Szerokość całkowita            | 43 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,186 kg                                 |

## KOŁO

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiał ciała       | Polipropylen                               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny                    |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                     |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu                          |
| Średnica             | 50 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 19 mm                                      |
| Szerokość korpusu    | 19 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                 |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 24 mm                   |
| Promień działania koła | 82 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 164 mm                  |
| Średnica kopuły        | 41 mm                   |

## MOCOWANIE

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ mocowania    | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
| Średnica Trzpień | 11 mm   |
| Długość Trzpień  | 31 mm   |

# AGILA

2475PJI050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582301694

Numer zamówienia 00004475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

