

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Forma
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч	125 kg
Температурен диапазон (минимален)	-18 °C
Температурен диапазон (максимален)	120 °C
Обща височина	166 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	18 mm
Твърдост на Резба (A)	60 бряг A

ВИЛКА

Материал	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	117 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	92 mm
Ширина на плаката	64 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	73 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	43 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	45 mm
Диаметър на отвора на плаката	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

