

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Борех, немашинен
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	75 mm
Диаметър на отворите Ос	100 mm
Дължина на центъра	75 mm
Ширина на тялото	75 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	2.31 kg

ELASTECH


EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер на поръчката 00830872
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

Номер на поръчката 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.