ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●○○○
Шум от движение	●●●●●
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	2.31 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Борех, немашинен
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	75 mm
Диаметър на отворите Ос	100 mm
Дължина на центъра	75 mm
Ширина на тялото	75 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер на поръчката 00830872

Чертежи на продукта




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер на поръчката 00830872



© Copyright 2026 TENTE International GmbH