**PRODUCTINFORMATIE**

# ICS

## 5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●● |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | ICS |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 166 mm |
| Totale breedte | 52 mm |
| Totaal gewicht | 0,77 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Slank |
| Kleur | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001) |
| Diameter koepel | 52 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager | Precisiekogellagers, afgedicht |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Geïntegreerde afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 95 mm |
| Breedte plaat | 70 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 50 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 75 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


## 5328XSX125P51 7001 INOX 7001


EAN 4031582310344

Bestelnummer 00030787

**Producttekeningen**




IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH