

# DURATECH

MOP 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Номер заказа 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	40 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6308

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ○ ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	4200 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	3500 kg
Грузоподъемность статическая	8400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	3,894 kg

# DURATECH

МОР 250X50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077

Номер заказа 00801034



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

