

## GALEA

5070YGP100P60-90x70

Pasūtījuma numurs 00078901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,45 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Pagrieziņa rādiuss  | 90 mm                |
| Grozāms savienojums | 180 mm               |

## RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione      |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                     |
| Diametrs               | 100 mm                                |
| Protektora platums     | 30 mm                                 |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 90 mm              |
| Plāksnes platums                       | 70 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 60 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 70 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 50 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 55 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8 mm               |

# GALEA

5070YGP100P60-90x70

Pasūtījuma numurs 00078901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

