

## STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Stylea                |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 50 kg                 |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 100 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 89 mm                 |
| Àmplia general             | 54 mm                 |
| Pes total                  | 0,15 kg               |

## SUPORT

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                       |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda                |
| Scamiento giratorio  | Espiga, Swiveling               |
| Color                | alumini blanc (similar RAL9006) |
| Desplaçament         | 38 mm                           |
| Scio de giro         | 62 mm                           |
| Sterferencia de giro | 124 mm                          |
| Dome Dictel          | 20 mm                           |

## RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                       |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic          |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador     |
| Eix                                 | Riveció                         |
| El Banda de rodadura Color          | Grafit negre (RAL9011)          |
| Roda de color                       | alumini blanc (similar RAL9006) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                |
| Diametralització                    | 75 mm                           |
| Banda de rodadura ample             | 8 mm                            |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                            |
| Longitud del cub                    | 0 mm                            |
| Corporació ample                    | 8 mm                            |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                      |

## FITACIÓ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm                  |

# STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

