INFORMACIÓ DE PRODUCTE

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	89 mm
Àmplia general	54 mm
Pes total	0,15 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	alumini blanc (similar RAL9006)
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	62 mm
Sterferencia de giro	124 mm
Dome Dictel	20 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	alumini blanc (similar RAL9006)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH