

ALPHA

3477UFP200P63

EAN 4031582327595



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
6 公里/小时的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	800 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	3.04 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm
圆顶直径	96 mm

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

