

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Numéro de commande 000000050



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 40 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 115 mm   |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm   |
| Diamètre du dôme        | 110.5 mm |

## ROUE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Corps de roue      | Acier, fer |
| Diamètre           | 150 mm     |
| Largeur du bandage | 50 mm      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral assist                                                                 |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                                                          |
| Conducteur d'électricité        | no                                                                              |
| Inoxydable                      | no                                                                              |
| Compatible avec WeAssist        | 1                                                                               |
| Capacité de charge statique     | 450 kg                                                                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                                                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                                                           |
| Hauteur                         | 183 mm                                                                          |
| Largeur totale                  | 110.5 mm                                                                        |
| Poids                           | 5.01 kg                                                                         |
| Type de protection              | IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)              |
| Température ambiante admissible | Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l'air de 20 % à 80 % |



# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°


EAN 4031582550405

Numéro de commande 9000000050

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Numéro de commande 900000050

