

# PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	70 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	140 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.16 kg

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44.4 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

# PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Número de pedido 00004985  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

