

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,51 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola	Přírodní bílá
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	58 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MAXTECH

UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017

EAN 4031582322781

Objednací číslo 00064271
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

