

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694
Bestelnummer 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,43 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	36,5 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694
Bestelnummer 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

