



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 800 kg

Tracidad de carga estàtica 1600 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	85 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	95 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de seient	F
Apte per	jungheinrich

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

