

# INTEGRAL STAINLESS

7040UAX150R05-28

EAN 4031582311372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral stainless                            |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                            |
| Norme                           | similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                                        |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                        |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                             |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                                        |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                                        |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                         |
| Hauteur                         | 183 mm                                        |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd                 |

## ROUE

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                                |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté                    |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, étanche |
| Pare-fils             | Pare-fils intégré                        |
| Diamètre              | 150 mm                                   |
| Largeur du bandage    | 32 mm                                    |
| Dureté du bandage (D) | 40 Shore D                               |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, standard      |
| Forme de la chape       | Capotée                         |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 115 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                          |
| Inoxydable              | ✓                               |

## FIXATION

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde                                                                               |
| Diamètre du trou central | 28 mm                                                                                     |
| Longueur de la vis       | 45 mm                                                                                     |
| Note                     | Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. |

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL STAINLESS




7040UAX150R05-28

EAN 4031582311372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



IF  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award