

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 75 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 150 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 103 mm                          |
| Largeur totale                  | 43 mm                           |
| Poids                           | 0,28 kg                         |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 24 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 61,5 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 43 mm                    |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                   |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 75 mm                           |
| Largeur du bandage       | 25 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 25 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                      |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |
| Longueur de la tige | 31 mm                     |

# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794

Numéro de commande 00031827  
Product Drawings

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

