

LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea clinic
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	155 mm
Общая ширина	71 mm
Общий вес	1,11 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	15 mm

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	47,5 mm
Радиус поворота	122,5 mm
Поворотное соединение	254 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн iF

LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412888

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	50 mm
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



Награда за
Дизайн IF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

