

ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845
Objednávací číslo 00005584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	2,501 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	60 mm
Poloměr otáčení	167 mm
Průměr otáčení	334 mm
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845
Objednáací číslo 00005584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

