

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, met foam loopvlak
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Zwart
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	175 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	70 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Bestelnummer 00005566
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

