

## AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                       |
| Összsúly                          | 0,16 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 35 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Kupola átmérője | 27 mm              |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                    |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapág                       | Kúpos golyóscsapág           |
| Kerék színe                  | Kék passzívált               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel       |
| Átmérő                       | 50 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 19 mm                        |
| Test szélessége              | 19 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerelvénny típusa                | Négyszögletes talplemez |
| Talplemez hossza                  | 55 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 55 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 38,5 mm                 |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 44 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38,5 mm                 |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 44 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 6,3 mm                  |

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

Rendelési szám 00003897

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

