

MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	70 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,56 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Поліуретан, піноуретан
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	45 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	53 mm
Твердість Протектор (A)	70 Прибережна A

