

# INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Integral twin                                             |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12531 - Ліжко-ліжка                                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 125 kg                                                    |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 125 kg                                                    |
| Електропровідність                 | Так                                                       |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                                                        |
| Статичний Вантажопідйомність       | 375 kg                                                    |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                                    |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                                     |
| Загальна висота                    | 150 mm                                                    |
| Загальна ширина                    | 63 mm                                                     |
| Загальна вага                      | 1,17 kg                                                   |
| Сертифікація                       | Протестовано та відстежується TÜV Süd                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній         |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Світло-сірий (RAL7035)          |
| Офсет (Зсув)        | 37,5 mm                         |
| Радіус повороту     | 103 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 206 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 61,5 mm                         |

## КОЛЕСО

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                                    |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник Герметичний |
| Колір Колесо            | Світло-сірий (RAL7035)                      |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                     |
| Діаметр                 | 125 mm                                      |
| Протектор               | 12 mm                                       |
| Ширина тіла             | 12 mm                                       |
| Твердість Протектор (A) | 91 Прибережний A                            |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                             |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                 | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія                                      |
| Діаметр Болт                     | 32 mm                                                                                             |
| Довжина Болт                     | 51 mm                                                                                             |
| Положення різьби Болт            | 7 mm                                                                                              |
| Кількість монтажних отворів Болт | 4                                                                                                 |
| Підказка                         | Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. |



Нагорода  
German  
Дизайн  
Award



Нагорода  
Red Dot  
Дизайн  
Award


# INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 D 7035 4xM6 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Креслення продукту



Нагорода  
German  
Дизайн  
Award



Нагорода  
Red Dot  
Дизайн  
Award