

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852

Numéro de commande 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit | Levina |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 190 mm |
| Largeur totale | 59 mm |
| Poids global | 0,685 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Largeur du corps | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme Chape | Slim |
| Pivot | Deux courses de billes |
| Couleur | Gris argent (RAL7001) |
| Déport | 38 mm |
| Rayon d'encombrement | 120 mm |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------|--------------|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 13 mm |



Prix Universal Design



Deutscher Designer Club

LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000


EAN 4031582363852

Numéro de commande 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES



Prix Universal
Design



Deutscher
Designer
Club