

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpusa tips Ritenis

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 9,043 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Ruota flangiata
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Atveres apļa diametrs	112 mm
Montāžas atveres diametrs	15 mm
Piemērots	komatsu

UZSTĀDĪŠANA

Skrūvju montāžas caurumu daudzums 5

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

