

ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Pasūtījuma numurs 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	300 mm
Protektora platums	55 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	55 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Koroziijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	600 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	480 kg
Statiskā kravnēsība	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	3,58 kg

ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Pasūtījuma numurs 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

