

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
订单号 00032083

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	25 kg
静态载重	50 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	50.5 mm
总宽度	32 mm
总重量	0.071 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	38 mm
胎面宽度	16 mm
轮体宽度	16 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	钢板, 轻型
支架形状	宽
旋转轴承	单滚珠座圈
颜色	蓝色钝化
偏移量	13 mm
旋转半径	32 mm
转向干涉	64 mm
圆顶直径	32 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	46 mm
上板宽	38 mm
上板孔长度 (最大)	28 mm
上板孔宽度 (最大)	36 mm
上板孔直径	5.3 mm

产品信息

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
订单号 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

