

ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Poids global	1.27 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	121 mm
Diamètre d'encombrement	242 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

