

LINEA LIGHT

5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea light
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	68 mm
Ancho total	46 mm
Peso total	0,087 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	13,9 mm

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	56 mm
Interferencia de giro	112 mm
Diámetro del domo	23 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

Club Diseñador
DeutscherPremio
InterzumIF Premio
Diseño

LINEA LIGHT

5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081

DIBUJOS TÉCNICOS

