

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215

Numărul de comandă 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	200 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	155 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,67 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role, Inoxidabil
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
FormăFurcă	Larg
Culoare	Oțel Inoxidabil

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	100 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215

Numărul de comandă 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

