



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	245 mm
Загальна ширина	98 mm
Загальна вага	3,3 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Колір	Пасивований блакитним
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	96 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

KAPPA

9688ITP200P63 CL67

EAN 4031582316506

Номер замовлення 00802076

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

