

# FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	82,5 mm
Общий вес	0,5 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	25 mm
Твердость Протектор (D)	70 Береговая D

## КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	36 mm
Радиус поворота	63 mm
Поворотное соединение	126 mm

## ФИТИНГ

Длина пластины	73 mm
Ширина пластины	73 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	58 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	58 mm
Диаметр отверстия пластины	7 mm

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, рассчитайте суммарную грузоподъемность для применения как вдвое большую грузоподъемность одной колесной опоры, при использовании четырех колесных опор.

# FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

