

# LINEA

5941UAP150P30-13 RAL7001

EAN 4031582411546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Statique Capacité de charge	260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	89 mm
Poids global	1,25 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	22 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Gris argent (RAL7001)
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	156 mm
Diamètre d'encombrement	312 mm
Diamètre du dôme	56 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

Deutscher  
Designer  
Club

Prix Interzum

Prix IF  
Design

# LINEA

5941UAP150P30-13 RAL7001

EAN 4031582411546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

