

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral assist
CO2-kibocsátás (3. kategória)	24.98
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Összsúly	5,06 kg

VÁZ

Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
--------------	-------------------------

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Kerékagy motor
Szálvédők	Beépített futófelület védelem
Átmérő	150 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
-------------------	--

Red Dot
Design
Award