

## INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Termék neve                   | Integral assist                             |
| CO2-kibocsátás (3. kategória) | 24.98                                       |
| Ház típusa                    | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
| Elektromosan vezető           | Nem                                         |
| Rozsdamentes                  | Nem                                         |
| Összsúly                      | 5,06 kg                                     |

## VÁZ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Forgócsapágó | Precíziós golyóscsapágó |
|--------------|-------------------------|

## KERÉK

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acél, vas                     |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán             |
| Csapágó            | Kerékagy motor                |
| Szálvédők          | Beépített futófelület védelem |
| Átmérő             | 150 mm                        |

## SZERELVÉNY

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
|-------------------|--------------------------------------------|

Red Dot  
Design  
Award