

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Número de encomenda 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	66 mm
Largura geral	43 mm
Peso geral	0,143 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	21 mm
Largura do corpo	21 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	16 mm
Raio giratório	41 mm
Interferência giratória	82 mm
Diâmetro do dome	43 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	59 mm
Largura da placa	47 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	35 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	46 mm
Diâmetro do furo da placa	6,7 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Número de encomenda 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

