

# STORA

2370PJJ125P30-11

EAN 4031582365016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	155 mm
Totaal gewicht	0,78 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Uitzwenking	201 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

# STORA

2370PJJ125P30-11

EAN 4031582365016



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

