ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Номер заказа 00805136



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●○○○
Шум движения	●●●●●
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	350 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	280 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	700 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	1,2 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Номер заказа 00805136

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 160x50-Ø20 HL60

Номер заказа 00305136



© Copyright 2026 TENTE International GmbH