产品信息

LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●○○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	75.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.18 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	灰白色 （RAL9002）
偏移量	23 mm
旋转半径	65 mm
转向干涉	130 mm
圆顶直径	30 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
胎面颜色	石板灰 （RAL7015）
轮子颜色	石板灰 （RAL7015）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

德国设计师俱乐部（DDC） Interzum 奖 iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5920UAP075L51-10 9002/7015/9002


EAN 4031582353365

订单号 00770568

产品图纸







德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH