

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Objednávací číslo 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	135 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,657 kg

KOLO

Materiál těla	Polypropylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	38 mm
Radius otočení	88 mm
Otočné rušení	176 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, čtvercový
Délka Přírubový čep	24 mm
Expandér (minimální)	22 mm
Expandér (maximální)	24 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907
Objednáací číslo 00061718



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

