ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670

Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	80 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	85 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Тип уплотнения	B
Подходит для	linde

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings