



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 800 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 1600 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °C

Диапазон температур
(максимальный) 60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса Сталь, железо

Материал протектора Полиуретан, Литой

Подшипник Прецизионный шариковый
подшипник, Герметичный

Защита от проводов С защитой резьбы

Диаметр 85 mm

Ширина Протектор 80 mm

Диаметр отверстия Ось 12 mm

Длина хаба 85 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Тип уплотнения B

Подходит для linde

