

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stora
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	153 mm
Lățime totală	74 mm
Greutate totală	0,72 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Funcție specială
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	40 mm
Raza de pivotare	102,5 mm
Interferență pivotantă	205 mm
Diametru cupolă	65 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliuretan Injectat
Material al benzii de rulare	Flanșă dublă cu Șine
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	59 malul D

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Numărul de comandă 00034015
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

