

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	88 mm
전체 너비	65 mm
전체 체중	0.28 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘, 돔 포함
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	흰색 알루미늄(RAL9006)
오프셋	30 mm
회전 반경	73 mm
회전 간섭	146 mm
돔 직경	45 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	10 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	11 mm

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

주문 번호 00073439

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

