

# LINEA LIGHT

A920PJI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ●

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Linea light

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 60 kg

Tracidad de carga estàtica 120 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 75,5 mm

Àmplia general 55 mm

Pes total 0,145 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis tub Separador

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 75 mm

Banda de rodadura ample 15 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

## SUPPORT

Material Polipropilè

Forquilla Forma Suport Twin Roda

Scamiento giratorio Espiga, Swiveling

Color Verd de plata (RAL7001)

Desplaçament 23 mm

Scio de giro 65 mm

Sterferencia de giro 130 mm

Dome Dictel 30 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat cec per a la B10

Pern Diàmetre del forat 10 mm



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny

# LINEA LIGHT


A920PJI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582377644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS



El Deutscher  
Disenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny